


电源滤波器

CADF-C15-11A-P3

产品代号: 3947275

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	47 mm
高度	70 mm
长度	231 mm
装配位置	自由对流
工作电压	520/300 V
输入电流	16 A
线频率	50 ... 60 Hz
授权	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
产品重量	900 g
安装类型	安装板, 带螺栓
材料备注	符合 RoHS