


圆形气缸 CRHD-63- -PPV-A-MQ-S6

产品代号: 195546

FESTO

耐腐蚀, 前端盖带有阳螺纹, 平滑型端盖带4个螺纹孔,
耐高温设计可承受 120 癩

S6 (耐高温型) 不适合于与食品直接接触 ,
这是与该气缸所使用的密封及润滑脂有关。



典型表现

技术参数

特性	值
行程	10 ... 500 mm
活塞直径	63 mm
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲
装配位置	任意
设计结构	活塞 活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
派生型	耐热密封, 最高可承受 120°C
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	3 - 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-20 ... 120 °C
缓冲长度	21 mm
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 缩回	1,682 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	1,870 N
0 mm 行程时的移动质量	398 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	25 g
0 mm 行程时的基本重量	2,912 g
每 10 mm 行程所增加的重量	65 g
气动连接	G3/8
材料信息, 盖	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀