


# 气路板模块

## MHP1-PR6-3-PI

产品代号: 197214

FESTO

带插座, 用于带气接头的板式阀 MHP1-...-PI



### 技术参数

| 特性           | 值                                       |
|--------------|---|
| 阀位的最大数量      | 6                                       |
| 工作压力         | 0 ... 8 bar                             |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 - 低腐蚀影响                               |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B2-L                          |
| 环境温度         | -10 ... 60 °C                           |
| 底座的安装方法      | 带通孔                                     |
| 阀的安装方式       | 具有内 ( 阴 ) 螺纹                            |
| 气动连接, 气口 1   | M7                                      |
| 气动连接, 气口 3   | M7                                      |
| 材料信息, 连接板    | 锻造铝合金                                   |