


插座 MHAP-PI

产品代号: 197260

FESTO

用于连接模块及气路板模块 MHA1-P...-PI 和 MHP1-P...-PI



技术参数

特性	值
安装类型	夹子
装配位置	任意
产品重量	4 g
电连接	2针 插头插座
工作电压范围 DC	≤ 60 V
许用的电流负载	3 A
电缆长度	0.5 m
电缆直径	1 mm
电缆结构	2x0,14
防护等级	IP40
环境温度	-20 ... 80 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-20 ... 50 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA
材料信息, 电气触片	铜合金, 镀锡