


# 连接电缆 SIM-K-WD-5-CDN

产品代号: 525262

FESTO

用于CDN气缸



## 技术参数

特性	值
符合标准	缆线的颜色和接口编号符合EN 60947-5-2 EN 61076-2-104 EN 61984
电缆识别	不带标签支架
连接频率	100
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直角型
电气接口 1, 接口技术	M8 Rastverriegelung A-codiert nach EN 61076-2-104
电气接口 1, 针脚/线的数量	3
电气接口 1, 占用的针脚/导线	3
电气接口 1, 安装方式	Snap-in locking
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	3
电气接口 2, 占用的针脚/导线	3
工作电压范围 DC	0 ... 60 V
工作电压范围 AC	0 ... 60 V
40°C时的可接受电流负载	3 A
电泳强度	1.5 kV
电缆长度	5 m
电缆属性	标准
电缆的测试条件	弯折强度符合 Festo 标准 测试条件根据需要而定 拖链安装: 5 百万次循环, 弯曲半径 75 mm
弯曲半径, 固定式电缆安装	>= 23 mm
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 46 mm
电缆直径	4.5 mm
电缆直径公差	± 0,1 mm
电缆结构	3x0,25
导体的额定截面	0.25 mm <sup>2</sup>
导线末端	导线末端配有金属箍
防护等级	IP65 IP67 IP69K
防护等级备注	装配以后的状态
特殊特性	Easy to clean
环境温度	-25 ... 70 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
储藏温度	-25 ... 70 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE

特性	值
	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
电缆护套的材料信息	TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	灰色
外壳的材料信息	TPE-U(PUR)
壳体颜色	黑色
密封件的材料信息	NBR
卷曲接头的材料信息	Brass, gold-plated
材料信息, 绝缘护套	PVC