


Y形带销接杆 SGA-M10X1,25

产品代号: 32954

FESTO

带外螺纹,用于气缸耳轴安装



技术参数

特性	值
尺寸	M10x1,25
径向偏移 +/-	5 mm
角度补偿 +/-	120 deg
装配位置	任意
螺纹连接	阳螺纹 M10x1.25
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	129 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装销	钢 经过电镀
材料信息, 关节轴承	钢 经过电镀
材料信息, 锁	弹簧钢, 经过电镀