


夹管阀

VZQA-C-M22C-15-S1S1-V2V4S1-2

产品代号: 3412430

FESTO



技术参数

特性	值
设计结构	气动驱动的夹管阀
驱动类型	气动
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	夹紧到ASME-BPE, A型
额定直径 DN	15
阀功能	2/2 常闭, 单电控
流动方向	可反向
介质压力	0 ... 0.2 MPa
工作压力	0 ... 2 bar
介质压力psi	0 ... 29 psi
工作压力 MPa	0.35 ... 0.6 MPa
工作压力	3.5 ... 6 bar 50.75 ... 87 psi
过程阀的额定压力	10
爆破压力	1.6 MPa
爆裂压力	16 bar
爆破压力	232 psi
复位类型	机械弹簧
先导类型	带外部控制
先导气口 1/2	M5
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:-:1] 水
最大粘度	4,000 mm ² /s
介质温度	-5 ... 100 °C
环境温度	-5 ... 60 °C
储藏温度	5 ... 30 °C
流量 Kv	5 m ³ /h
切换时间, 打开	150 ms
切换时间, 关闭	250 ms
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
外壳的材料编号	1.4301
材料信息, 壳盖	高合金钢, 耐腐蚀
外壳罩的材质编号	1.4404 / AISI 316L
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 截止元件	VMQ (硅)
产品重量	611 g
食品安全	见一致性声明
材料信息, 碗	PPS