


控制模块 CPX-CEC-S1-V3

产品代号: 3472425

FESTO

模块化控制器 Codesys V3, 以太网, 串行接口。



技术参数

特性	值
协议	CODESYS Level 2 EasyIP Modbus TCP TCP/IP
外形尺寸W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
产品重量	135 g
环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	95 % 非冷凝
防护等级	IP65 IP67
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
最大直线长度	30 m
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA-加强 PC
特殊产品的LED显示	出错: PLC 运行错误 M= 修改 / 强制启用 PL: 负载电源 PS: 电子部件的电源, 传感器电源 运行: PLC 状态 SF: 系统错误 停止: PLC 状态
特殊总线的LED显示	TP: Link/Traffic
特殊驱动器的诊断模块	面向通道和模块的诊断 模块欠压/短路 诊断记忆
控制元件	旋转开关, 用于启/停切换
IP 地址选择	DHCP 通过 CoDeSys 通过 MMI
以太网接口	RJ 45 (插座, 8针)
以太网, 数字	1
以太网, 支持的协议	TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP
以太网, 连接插头	RJ45 插座 8针
以太网, 数据传输速度	10/100 Mbit/s
参数配置	CODESYS V3
可以进行配置	CODESYS V3
附加功能	诊断功能 通讯功能 RS232

特性	值
CPU 数据	256 MB RAM 32 MB Flash 800 MHz 处理器
额定工作电压 DC	24 V
额定DC工作压力，负载电压	无气动情况下: 18 到 30 V 24 V 对于 Midi/Maxi 型气动阀: 21.6 到 26.4 V 对于 CPA 型气动阀: 20.4 到 26.4 V 对于 MPA型气动阀: 18 到 30 V
标准工作电压时的内部电流消耗	典型值 85 mA
能源不充足缓冲	10 ms
串行接口，数字	1
数据接口	RS 232 接口 Sub-D 9针，插座 9,6 ... 230,4 kBit/s 电绝缘
编程，操作语言	DE, EN
编程语言	符合 IEC 61131-3 标准 梯形图 (LDR) 指令表(STL) 结构性 功能图 顺序功能图 其它的 CFC
编程，支持对文件的处理	是
编程软件	CODESYS provided by Festo
程序内存	16 MB 用户程序
处理时间	约200 µs/1 k指令
功能模块	读取 CPX 模块终端信息 CPX 诊断状态 拷贝 CPX 诊断追踪 以及其它
标志旗	28 kB 可记忆的数据 CoDeSys 可变概念