


# 抓取模块 HSP-25-AS-SD

产品代号: 533622

FESTO

无驱动派生型号，带有轴承和驱动轴，包括保护盖。



## 技术参数

特性	值
尺寸	25
Y轴向上的行程	130 ... 170 mm
Z轴向上的行程	50 ... 70 mm
Z方向上的行程，工作行程	25 mm
缓冲	CC: 两端带液压缓冲器 软特性
装配位置	导轨 垂直
设计结构	驱动轴 十字交叉导向 有导向的动作顺序
位置检测	用于接近式传感器
防止扭转/导向	十字交叉导向
最短循环周期	1 s
重复精度	±0,02 mm
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
驱动轴上的最大驱动扭矩	5 Nm
驱动轴的最大轴向驱动力	50 N
Mx动态时的最大扭矩	3.2 Nm
Mx为静态时的最大扭矩	15 Nm
My动态时的最大扭矩	3.2 Nm
My为静态时的最大扭矩	15 Nm
Mz动态时的最大扭矩	3.2 Nm
Mz为静态时的最大扭矩	15 Nm
最大有效负载	1.5 kg
驱动轴的最大径向力	120 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力	65 N
产品重量	7,400 g
前面单元的安装	带通孔
安装类型	带通孔 带沟槽螺母
材料信息，底座	锻造铝合金
材料信息，横向导轨	热处理钢
材料信息，侧向元件	锻造铝合金