



储气罐 CRVZS-20

产品代号: 534845

FESTO



技术参数

特性	值
容量	20 l
装配位置	冷凝水向下排放
符合标准	AD 2000 参考页
工作压力 MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
工作压力	-0.95 ... 16 bar -13.78 ... 232 psi
授权	TÜV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	英国压力设备指令
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 氮
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	-10 ... 100 °C
环境温度	-10 ... 100 °C
最大紧固扭矩,连接螺纹	130 Nm
最大紧固扭矩,冷凝水排放	27 Nm
产品重量	10,208 g
安装类型	带通孔
冷凝水排放接口	G3/8
气动连接	G1
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 储气罐	高合金钢, 耐腐蚀