

过滤器

MS12N-LF

产品代号: 535026

FESTO

带 NPT 螺纹



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	12
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	具有离心式分离器的烧结滤芯
工作压力	0.8 ... 20 bar
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	线路安装 带附件 可选
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	锻造铝合金