

开关阀 MS12N-EM

产品代号: 535036

FESTO

带 NPT 螺纹

典型表现



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
设计结构	活塞滑块
驱动类型	手动
排气功能	不可节流
先导类型	直接
阀功能	3/2 双稳
工作压力	0 ... 20 bar
标准额定流量	25,000 ... 32,000 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	线路安装 带附件 可选
装配位置	任意
流动方向	不可逆
产品重量	3,900 g
气动连接, 气口 3	G1
先导气源	内置的
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝