



# 气电转换器

## PE-1000

产品代号: 3719

FESTO



## 技术参数

特性	值
符合标准	EN 60947-5-1
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
测定变量	相对压力
测量方式	气动/电子压力转换开关
工作压力 MPa	0 ... 0.1 MPa
工作压力	0 ... 1 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
环境温度	-10 ... 50 °C
开关输出	接触类型
开关功能	具有固定迟滞的阈值
切换元件功能	转接开关
接通点	0.05 bar
断开点	0.05 bar
最大开关输出电压, AC	250 V
最大的转换输出电压 DC	250 V
感性负载的利用级别	AC-14 DC-13
电阻负载的利用级别	AC-12 DC-12
电连接	4芯 电缆
电气接口 1, 接口类型	电缆
电气接口 1, 接口技术	开放式末端
电缆长度	1 m
材料信息, 电缆护套	PVC
安装类型	带通孔
装配位置	任意
气动连接	M5
产品重量	230 g
材料信息, 壳体	压铸铝 阳极氧化铝
设定选项	永久性设置
防护等级	IP62
绝缘电压	2 kV
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
污染等级	3