


联轴器

EAMD-56-46-18-23X27

产品代号: 5063729

FESTO



技术参数

特性	值
支架直径 1	18 mm
支架直径2	23 mm
尺寸	56
额定长度	46.5 mm
装配位置	任意
最高速度	5,500 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	151 kgmm ²
可传递扭矩	57 Nm
产品重量	419 g
材料备注	符合 RoHS