



# 调压阀组

## LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI

产品代号: 540042  
 将被停止供应的产品

FESTO

P气路板上组合了2, 3, 4或5个活塞压力调控阀, 不带压力表。  
 将停止供货的产品，  
 供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
尺寸	Mini型
系列	DB
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定
装配位置	任意
设计结构	在气路板上 直控式活塞调节器
控制器功能	输出压力恒定 带第二排气通道 具有回流
工作压力 MPa	0.15 ... 1 MPa
工作压力	1.5 ... 10 bar
压力调节范围MPa	0.05 ... 0.7 MPa
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
压力调节范围 psi	7 ... 100 psi
最大压力迟滞	0.5 bar
标准额定流量	>= 1,000 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-5 ... 50 °C
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	1,000 g
安装类型	前面板安装 带附件
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G1/4
材料信息, 螺塞	钢 经过电镀
材料信息, 限位销	锻造铝合金
材料信息, 气路板	锻造铝合金
材料信息, 密封圈	PVC
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	PA-加强