


小型滑块驱动器

DGSL-6- -

产品代号: 543903

FESTO



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
行程	10 ... 50 mm
活塞直径	8 mm
驱动单元的运作模式	连接轭
缓冲	两端采用弹性缓冲环/垫 无缓冲 P: 两端带弹性缓冲环/板 弹性缓冲环/板, 并且在两端有挡块
装配位置	任意
导向	球轴承笼式导向
设计结构	连接轭 活塞 活塞杆 滑块
位置检测	用于接近式传感器
工作压力 MPa	0.15 ... 0.8 MPa
工作压力	1.5 ... 8 bar
最高速度	0.5 m/s
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	23 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	30 N
其它可用接口	参见产品图纸
安装类型	带通孔
气动连接	M3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	锻造铝合金
材料信息, 密封	HNBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀