


固定组件 CRSMB-8-32/100

产品代号: 525565

FESTO

用于安装气缸开关
供货带两个传感器安装支架
供货范围 2 件



技术参数

特性	值
尺寸	8
设计	用于圆形气缸
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
食品安全	参见补充材料信息
防护等级	IP65 IP68 IP69K
环境温度	-40 ... 90 °C
产品重量	3 g
安装类型	粘合而成
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	阳极氧化铝 TPE-U(PU)