

双螺纹接头 E-G3/4-3/4NPT

产品代号: 546549
将被停止供应的产品

带两个密封圈

将停止供货的产品，

供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------|-----------------------------|
| 额定尺寸 | 17.9 mm |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 最大的紧固扭矩, 气接口 1 | 60 Nm |
| 最大的紧固扭矩, 气接口 2 | 32 Nm |
| 额定紧固扭矩 | 45 Nm |
| 额定紧固扭矩的公差 | ± 20 % |
| 产品重量 | 164.88 g |
| 气动连接, 气口 1 | G3/4 |
| 气动连接, 气口 2 | 3/4 NPT |
| 材料备注 | 符合 RoHS |