


# 真空吸盘 ESV-30-GT

产品代号: 526000

FESTO

易损件, 容易互换



## 技术参数

| 特性          | 值                              |
|-------------|--------------------------------|
| 吸盘托架的高度补偿器  | 3.5 mm                         |
| 最小的工件半径     | 26 mm                          |
| 吸盘直径        | 30 mm                          |
| 吸盘容积        | 2.4 cm <sup>3</sup>            |
| 装配位置        | 任意                             |
| 设计结构        | 圆形, 钟形                         |
| 吸盘形状        | 圆形, 深                          |
| 工作压力        | -0.95 ... 0 bar                |
| 额定工作气压      | -0.7 bar                       |
| 工作介质        | 大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS 符合性    | VDMA24364-A1-L                 |
| 环境温度        | -10 ... 80 °C                  |
| 70%真空时的起步阻力 | 36 N                           |
| 额定工作压力时的保持力 | 36 N                           |
| 额定工作压力时的侧向力 | 13 N                           |
| 产品重量        | 4.2 g                          |
| 安装类型        | 通过真空口                          |
| 颜色          | 红色/棕色                          |
| 肖氏硬度        | 72 +/- 5                       |
| 材料备注        | 符合 RoHS                        |
| 材料信息, 吸盘    | Vulkollan®                     |