



气控阀

VSPA-B-P53C-A1

产品代号: 546720

FESTO

宽度 26 mm



技术参数

特性	值
阀功能	5/3 中封式
驱动类型	气动
宽度	26 mm
标准额定流量	1,000 l/min
工作压力	-0.9 ... 16 bar
设计结构	活塞滑块
复位类型	机械弹簧
额定尺寸	9 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
符合标准	ISO 15407-1 VDMA 24563
先导类型	直接
流动方向	可反向
重叠	正重叠
先导压力	3 ... 10 bar
阀的流量	1,400 l/min
安装在单个底座上的阀的流量	1,100 l/min
通过气动方式连接起来的阀的流量	1,000 l/min
切换时间, 关闭	32 ms
切换时间, 打开	13 ms
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 90 %
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩, 阀安装	1.8 ... 2.2 Nm
产品重量	180 g
先导气口 12	连接板规格 26 mm, 符合ISO 15407-1
先导气口 14	连接板规格 26 mm, 符合ISO 15407-1
气动连接, 气口 1	连接板规格 26 mm, 符合ISO 15407-1
气动连接, 气口 2	连接板规格 26 mm, 符合ISO 15407-1
气动连接, 气口 3	连接板规格 26 mm, 符合ISO 15407-1
气动连接, 气口 4	连接板规格 26 mm, 符合ISO 15407-1
气动连接, 气口 5	连接板规格 26 mm, 符合ISO 15407-1
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀