



连接电缆

KMP6-15P-12-5

产品代号: 527544
传统型 - 不用于新项目

FESTO

用于CPV-SC阀岛, 带15-针 Sub-D插头, 长度为5 m。
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
符合标准	DIN 41652
电缆识别	不带标签支架
连接频率	50
产品重量	585 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	15
电气接口 1, 占用的针脚/导线	15
电气接口 1, 安装方式	2 个螺丝 4-40 UNC
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	15
电气接口 2, 占用的针脚/导线	15
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
额定工作电压 DC	24 V
40°C时的可接受电流负载	2.8 A
电泳强度	1 kV
电缆长度	5 m
电缆属性	标准
电缆的测试条件	测试条件根据需要而定
弯曲半径, 固定式电缆安装	>= 86 mm
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 129 mm
电缆直径	8.6 mm
电缆直径公差	± 0,25 mm
电缆结构	15x0,34
导体的额定截面	0.34 mm ²
导线末端	钝切割
防护等级	IP40
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-25 ... 70 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
储藏温度	-20 ... 75 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	2
材料信息, 电缆护套	PVC

特性	值
电缆外套颜色	灰色
材料信息, 壳体	PBT-加强
壳体颜色	灰色
材料信息, 螺旋式锁	镀镍黄铜
材料信息, 电气触片	镀金铜合金