


齿轮箱 EMGA-60-P-G3-SST-57

产品代号: 549430

★ 核心产品范围

适合于步进马达。

FESTO



技术参数

特性	值
减速机法兰规格	60 mm
电机法兰规格	57 mm
扭转时的反冲	0.17 deg
齿轮箱类型	行星齿轮组
减速比	3:1
最高输入速度	13,000 1/min
减速机构的工作	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
持续输出扭矩	22 Nm
齿轮单元的质量惯性矩	0.135 kgcm ²
最高输出扭矩	35.2 Nm
最高效率	98 %
抗扭力	2.3 Nm/arcmin
产品重量	900 g
减速机接口, 输出轴	60G
减速机接口, 驱动轴	57A
材料备注	符合 RoHS