

软启动阀 MS12N-DL

产品代号: 535038

FESTO

带 NPT 螺纹



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
排气功能	可节流
驱动类型	气动
装配位置	任意
手控装置	无
设计结构	活塞座
复位类型	机械弹簧
先导类型	直接
先导气源	内置的
流动方向	不可逆
阀功能	2/2
工作压力	2 ... 20 bar
标准额定流量	25,000 ... 42,000 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	3,600 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝