



# 气控阀

## VL/O-3-3/4-EX

产品代号: 536031

FESTO

常开或常闭可通过接口方式选择.



## 技术参数

特性	值
阀功能	3/2 常开/常闭, 单电控
驱动类型	气动
宽度	68 mm
标准额定流量	7,500 l/min
工作压力 MPa	-0.095 ... 1 MPa
工作压力	-0.95 ... 10 bar
设计结构	提动阀座
复位类型	机械弹簧
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex h IIC T4 Gb
燃爆防护型粉尘	Ex h IIIC T130°C Db
符合防爆要求的环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
EU以外的防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
额定尺寸	19 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
先导类型	直接
先导气源	外置的
流动方向	可反向
重叠	下重叠
先导压力MPa	0.1 ... 1 MPa
先导压力	1 ... 10 bar
切换时间, 关闭	35 ms
切换时间, 打开	12 ms
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-20 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	1,200 g
电连接	通过 F 线圈, 必须另行订购
安装类型	在气路轨上 带通孔 可选
排气接口	M5

特性	值
先导接口: 110	G1/4
先导气口 12	G1/4
气动连接, 气口 1	G3/4
气动接口, 11	G3/4
气动连接, 气口 2	G3/4
气动连接, 气口 3	G3/4
气动接口, 33	G3/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝