


# 联轴器

## EAMC-40-66-11-15

产品代号: 550998

FESTO



### 技术参数

特性	值
支架直径 1	11 mm
支架直径2	15 mm
尺寸	40
额定长度	66 mm
装配位置	任意
最高速度	6,500 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	42.3 kgmm <sup>2</sup>
可传递扭矩	21 Nm
产品重量	139 g
材料备注	符合 RoHS