


# 冷凝水排放器 PWEA-AC-3D

产品代号: 538681

FESTO

用于外部连接, 具有独立的电控制器。



## 技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	垂直 +/- 5°
手控装置	推
冷凝水排放	全自动
设计结构	外部, 电气方式, 全自动
测定变量	填充水平
阀功能	3/2 常闭, 单稳态
控制元件	覆膜式按键 带测试键
预备状态显示	LED
工作状态显示	LED
工作压力	0.8 ... 16 bar
警告输出	接触类型
额定工作电压 DC	24 V
额定容积, 冷凝水排放	2 W
授权	C-Tick
KC 标记	KC-EMV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令 符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [-:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	1 ... 60 °C
防护等级	IP65 to IEC 60529
安全等级	III
环境温度	1 ... 60 °C
产品重量	700 g
电连接	螺丝端子
安装类型	线路安装
冷凝水排放接口	PK-8
气动连接	G1/2
材料信息, 冷凝储罐	锻造铝合金
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	塑料的