


直线型门架

DHSL-2DGPL25S-HMPL20

产品代号: 542990

FESTO

包含无杆驱动器，带有被动导向轴和轻型搬运轴，非常之高效的智能软停止系统？精确，模块化。特定的接口，用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上。作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购。请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



技术参数

特性	值
设备	直线悬臂2.0
有效负载	0 ... 4 kg
驱动单元, Z 轴	HMPL-20
驱动系统, Z 轴	气动
中间位置, Z 轴	x1
行程, Z 轴	0 ... 200 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	± 0,02 mm
中间位置的重复精度, Z 轴	± 0,02 mm
驱动单元, Y 轴	2x DGPL-25-SPC11
驱动系统, Y 轴	伺服气动
中间位置, Y 轴	x2
行程, Y 轴	0 ... 1,600 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	± 0,02 mm
中间位置的重复精度, Y 轴	± 1 mm