



接近开关

SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE

产品代号: 543862

FESTO

电子式，带舌簧触点，用于带T型槽的驱动器，从顶部安装，带电缆。



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|---|
| 授权 | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令 |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 |
| 特殊特性 | 油阻 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 测量原则 | 舌簧磁铁 |
| 环境温度 | -40 ... 70 °C |
| 开关输出 | 接触式, 双极性 |
| 切换元件功能 | 常开触点 |
| 最大输出电流 | 500 mA |
| 安装组件中的最大输出电流 | 80 mA |
| 最大接点容量 AC | 10 VA |
| 最大接点容量 DC | 10 W |
| 在安装组件中的最大切换能力 DC | 2.4 W |
| 在安装组件中的最大切换能力 AC | 2.4 VA |
| 电压降 | 1.5 V |
| 短路强度 | 否 |
| 过载承受能力 | 还不可获得 |
| 工作电压范围 AC | 5 ... 30 V |
| 工作电压范围 DC | 5 ... 30 V |
| 极性容错保护 | 否 |
| 电气接口 1, 接口类型 | 电缆 |
| 电气接口 1, 接口技术 | 开放式末端 |
| 电气接口 1, 针脚/线的数量 | 3 |
| 接头的导线引出方向 | 轴向 |
| 电缆的测试条件 | 弯折强度符合 Festo 标准 测试条件根据需要而定 Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm |
| 电缆长度 | 2.5 m |
| 电缆属性 | Standard/suitable for energy chains |
| 材料信息, 电缆护套 | TPE-U(PUR) |
| 安装类型 | 经过紧固 可以从上方插入到槽内 |
| 产品重量 | 29.8 g |
| 材料信息, 壳体 | PA 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 工作状态显示 | 黄色 LED |
| 采用弹性电缆安装时的环境温度 | -5 ... 70 °C |
| 防护等级 | IP65 IP68 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |