


电磁阀

MHJ10-S-0,35-MF

产品代号: 557601

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	2/2 常闭, 单电控
驱动类型	电气的
宽度	10 mm
标准额定流量	100 l/min
工作压力 MPa	0.05 ... 0.6 MPa
工作压力	0.5 ... 6 bar
设计结构	不具弹簧复位的提动阀
复位类型	空气弹簧
防护等级	IP55
授权	RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
宽度尺寸	10.5 mm
操作说明	电源必须能确保至少提供 1.7 A 电流而不会产生电压降 不可在无气流时运作 集群安装, 带流量时, 最高环境温度 45°C。
密封原则	硬性
装配位置	任意
手控装置	无
先导类型	直接
流动方向	不可逆
极性容错保护	用于工作电压
附加功能	电火花抑制电路 通过能源恢复降低保持电流 安全关闭
b 值	0.38
C 值	0.4 l/sbar
最大切换频率	1,000 Hz
切换时间, 开, 0.4 MPa (4 bar, 58 psi) 和 24 V 全新状态下	0.8 ms
切换时间, 关, 0.4 MPa (4 bar, 58 psi) 和 24 V 全新状态下	0.4 ms
切换时间, 开, 0.05 MPa (0.5 bar, 7.25 psi) 和 24 V 全新状态下	0.8 ms
切换时间, 关, 0.05 MPa (0.5 bar, 7.25 psi) 和 24 V 全新状态下	0.5 ms
切换时间, 开, 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 和 24 V 全新状态下	0.9 ms
切换时间, 关, 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 和 24 V 全新状态下	0.4 ms
开关时间 OFF 的公差	+15 %/-25 %
开关时间 ON 的公差	+/-15 %
工作电压范围 DC	21.6 ... 26.4 V
输入电阻	34 kOhm
持续通电率	100 %
线圈的特性参数	24 V DC: 低电流阶段 2 W, 高电流阶段 7 W
触发器信号范围 DC	3 ... 30 V
馈线电流注意事项	线性上升 0.09 - 0.44 mA 触发信号为 3 - 15 V 0.44-15.44 mA 触发信号为 15-30 V

特性	值
许用压力波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
环境和介质温度的限制	和切换频率相关
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-20 ... 50 °C
电磁线圈表面的最高允许温度	120 °C
介质温度	-5 ... 60 °C
环境温度	-5 ... 60 °C
最大紧固扭矩, 阀安装	0.7 Nm
产品重量	40 g
电连接	3芯 电缆
电缆长度	0.35 m
安装类型	在底座上
气动连接, 气口 1	底座
气动连接, 气口 2	底座
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	HNBR
材料信息, 壳体	PA-加强 PPS-加强
材料信息, 电缆护套	PUR
材料信息, 螺丝	钢