


驱动轴

EAMB-24-6-15X21-16X20

产品代号: 558036

FESTO

用于通过中空轴调节驱动器



技术参数

特性	值
支架直径 1	15 mm
支架直径2	16 mm
尺寸	80
额定长度	21 mm
装配位置	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	3.1 kgmm ²
可传递扭矩	29 Nm
产品重量	68 g
材料备注	符合 RoHS