


轴向组件 EAMM-A-A22-55A

产品代号: 558896

FESTO

适合于悬臂式气缸 EGSA.



技术参数

特性	值
尺寸	22
装配位置	任何
最高速度	10,000 1/min
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
质量惯性力矩	6.06 kgmm ²
可传递扭矩	5.1 Nm
产品重量	430 g
材料备注	符合 RoHS