


保护罩

VMPAL-KM-SD25-IP67-0

产品代号: 560428

FESTO



技术参数

特性	值
产品重量	100 g
电连接	预制
许用的电缆直径	5 ... 13 mm
端子截面	0.2 ... 0.5 mm ²
防护等级	IP67 to IEC 60529
环境温度	-5 ... 80 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响