



马达电缆

NEBM-M23G8-E-10-Q9N-LE8

产品代号: 550311
将被停止供应的产品

用于EMMS-AS-40/55 带解析器以及EMMS-AS-70/100/140带CMMP-AS.

FESTO



技术参数

特性	值
符合标准	EN 61984
电缆识别	不带标签支架
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	M23x1
电气接口 1, 针脚/线的数量	8
电气接口 1, 占用的针脚/导线	8
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	8
电气接口 2, 占用的针脚/导线	8
工作电压范围 DC	0 ... 630 V
工作电压范围说明 DC	0 - 300 V 针对 0.5 mm ²
工作电压范围 AC	0 ... 630 V
工作电压范围说明 AC	0 - 300 V 针对 0.5 mm ²
40°C时的可接受电流负载	16 A
40°C时可接受的电流负载的说明	8 A 针对 0.5 mm ²
电涌强度	4 kV
对波浪阻力的说明	2.5 kV 针对 0.5 mm ²
电缆长度	10 m
电缆属性	适合于拖链
弯曲半径, 固定式电缆安装	>= 60 mm
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 120 mm
电缆直径	12 mm
电缆结构	4x1,5+2x(2x0,5) 已屏蔽
导体的额定截面	0.5 mm ² 1.5 mm ²
导线末端	导线末端配有金属箍
防护等级	IP65
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-50 ... 90 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-40 ... 90 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令 符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	橙色