

减压阀 MS9-LR

产品代号: 562530

FESTO

适合气路板安装, 带 G 螺纹。

典型表现



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	9
系列	MS
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定 集成有锁定装置的旋转手柄 带附件, 可锁定
装配位置	任意
设计结构	直接控制的膜片式减压阀 先导驱动的膜片式减压阀
控制器功能	输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道 具有回流 无辅助排气
压力表	准备用于 G1/4 准备用于 G1/8 红/绿色刻度 带压力传感器 带压力表 具有运行状态指示器
工作压力	1 ... 20 bar
压力控制范围	0.5 ... 16 bar
最大压力迟滞	0.4 bar
最高额定流量	32,000 l/min
标准额定流量	11,000 ... 30,000 l/min
授权	c UL us - Recognized (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令
EU以外的防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex h IIC T6 Gb X
燃爆防护型粉尘	Ex h IIIC T60°C Db X
符合防爆要求的环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C

特性	值
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	前面板安装 线路安装 带附件 可选
材料信息, 盖子	PA-加强
材料信息, 连接板	压铸铝
材料信息, 安装支架	压铸铝
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 模块连接器	压铸铝
材料信息, 膜片	NBR
材料信息, 阀杆	锻造铝合金 NBR POM