


气路板模块

CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

产品代号: 565703

FESTO

夹紧技术，用于本安型模块。



技术参数

特性	值
外形尺寸W x L x H	(包括互联模块和接口技术) 50 mm x 107 mm x 70 mm
安装类型	在互连模块 CPX-M-GE..上
产品重量	100 g
环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	95 % 非冷凝
防护等级	IP20
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响 (当安装好以后)
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令
ATEX 类气体	II (1) G
ATEX 类粉尘	II (1) D
EU以外的防爆认证	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
防爆防护型气体	[Ex ia Ga] IIC
防爆防护型粉尘	[Ex ia Da] IIIC
符合防爆要求的环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
认证签发部门	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
材料备注	符合 RoHS
材料信息，壳体	PA-加强
电连接	8针 / 8针
输入数量	8