


# 气路条

## VABM-L1-14W-G14-10-GR

产品代号: 573506

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度尺寸	16 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	10
授权	c UL us - Recognized (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
干净等级	ISO 等级 6
储藏温度	-20 ... 60 °C
产品重量	1,445 g
先导气口12/14	M5
先导排气口82/84	M5
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/8
气动连接, 气口 3	G1/4
气动连接, 气口 4	G1/8
气动连接, 气口 5	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金