


联轴器

EAMC-30-35-8-9

产品代号: 558903

FESTO

适合于悬臂式气缸 EGSA.



技术参数

特性	值
支架直径 1	8 mm
支架直径2	9 mm
尺寸	30
装配位置	任何
最高速度	12,000 1/min
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	6.06 kgmm ²
可传递扭矩	5.1 Nm
产品重量	45 g
材料备注	符合 RoHS