



# 气控阀

## VUWS-L25-B52-G14

产品代号: 575522

FESTO



### 技术参数

特性	值
阀功能	5/2 双稳
驱动类型	气动
阀规格	26.5 mm
标准额定流量	1,300 l/min
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
设计结构	活塞滑块
授权	c UL us - Recognized (OL)
额定尺寸	6.9 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
手控装置	无
先导类型	直接
先导气源	内置的
流动方向	可反向
重叠	正重叠
先导压力MPa	0.15 ... 1 MPa
先导压力	1.5 ... 10 bar
反向切换时间	10 ms
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
抗震性	运输应用测试, 强度等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准
耐冲击性	冲击试验, 强度等级2, 符合FN 942017-5和EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	363 g
安装类型	在气路轨上 带通孔 可选
排气接口	非管道式
先导气口 12	M5
先导气口 14	M5
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
气动连接, 气口 4	G1/4
气动连接, 气口 5	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	HNBR NBR
材料信息, 壳体	压铸铝 经过喷涂
材料信息, 活塞滑块	锻造铝合金
材料信息, 螺丝	镀锌钢