

无杆气缸 ELGL-LAS-64- -

产品代号: 560754

FESTO

带空气轴承和直线马达。



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
工作行程	1 ... 5,750 mm
尺寸	64
装配位置	任意
导向	空气缓冲轴承
设计结构	导向 带有集成的位移传感器 直动式电动驱动器
马达类型	直线 AC 伺服马达
测量方式: 位移传感器	磁铁
温度监控	PTC 电阻
最高速度	4 m/s
重复精度	+/-0,01 mm
联结电压	600 V
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则 根据 EU-EMV 指导原则
电磁辐射	无
最高马达温度	75 °C
标准温度	23 °C
防护等级	IP65
环境温度	0 ... 40 °C
授权	C-Tick
最大输送力 F _x	210 N
电连接	插头
安装类型	带附件
材料信息, 型材	钢
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
外壳的材料信息	阳极氧化处理 锻造铝合金