



电磁阀

VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2

产品代号: 577296

FESTO

NAMUR 阀 1/4", 双电控, 电枢系统, 带线圈。



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 双稳
驱动类型	电气的
宽度	32 mm
标准额定流量	1,350 l/min
工作压力 MPa	0.15 ... 1 MPa
工作压力	1.5 ... 10 bar
设计结构	活塞滑块
授权	c UL us - Recognized (OL)
认证签发部门	DNVGL-TAA000011J
防护等级	IP65 IP67 带插头插座 to IEC 60529
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
符合标准	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手控装置	位置锁定 推
先导类型	由先导控制
先导气源	内置的
流动方向	不可逆
重叠	正重叠
信号状态显示	带附件
b 值	0.4
C 值	5.6 l/sbar
反向切换时间	11 ms
持续通电率	100 %
线圈的特性参数	24 V DC: 3.3 W
许用压力波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-20 ... 60 °C
环境温度	-20 ... 60 °C
产品重量	440 g
电连接	3针 插头样式B型, 符合EN 175301-803 插头 符合工业标准(11 mm)
安装类型	带通孔
排气接口	非管道式

特性	值
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	NAMUR 气孔样式
气动连接, 气口 3	G1/4
气动连接, 气口 4	NAMUR 气孔样式
气动连接, 气口 5	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 螺丝	镀锌钢