



水分离器

MS6-LWS-1/2-U-V

产品代号: 564870

FESTO

通过全自动冷凝水排放阀进行冷凝水的排放。



技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	全自动
设计结构	离心分离器
冷凝物最大容积	38 ml
杯罩保护	具有集成的金属外壳
冷凝分离度	99 %
工作压力	2 ... 12 bar
标准额定流量	3,800 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	参见补充材料信息
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:7:4]
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	820 g
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G1/2
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	锻造铝合金
材料信息, 屏幕	PA