


小型滑块驱动器 DGSC-6-10-P-L

产品代号: 569793

FESTO



技术参数

特性	值
行程	10 mm
活塞直径	6 mm
驱动单元的运作模式	连接轭
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
导向	球轴承笼式导向
设计结构	Yoke 动力学
位置检测	无
工作压力 MPa	0.1 ... 0.6 MPa
工作压力	1 ... 6 bar 14.5 ... 87 psi
重复精度	0,2 mm
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	10 ... 50 °C
最大输出力Fy	20 N
最大输出力Fz	20 N
最大扭矩Mx	0.3 Nm
最大扭矩My	0.4 Nm
最大扭矩Mz	0.4 Nm
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	12.7 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	17 N
移动质量	17 g
产品重量	42 g
安装类型	带内螺纹和销钉
气动连接	M3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	POM
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 导向	高合金钢
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀