


摆动驱动器 DAPS-0240-090-R-F0710-MW

产品代号: 8005004

FESTO

双作用, 气接口符合VDI/VE 3845 Namur 阀, 直接法兰安装, 带手轮.



技术参数

| 特性 | 值 |
|--|--|
| 驱动器尺寸 | 0240 |
| 法兰孔的样式 | F07 F10 |
| 摆动角度 | 92 deg |
| 主轴连接深度 | 24.8 mm |
| 连接件接口符合标准 | ISO 5211 |
| 缓冲 | 无缓冲 |
| 装配位置 | 任意 |
| 工作模式 | 双作用 |
| 设计结构 | Yoke 动力学 |
| 位置检测 | 无 |
| 关闭方向 | 向右关闭 |
| 阀的接口符合标准 | VDI/VE 3845 (NAMUR) |
| 安全性能等级 (SIL) | 产品可用于SRP/CS, 最高 SIL 2 (高要求) 产品可用于SRP/CS 直至低要求的SIL 2 |
| 工作压力 MPa | 0.1 ... 0.84 MPa |
| 工作压力 | 1 ... 8.4 bar |
| 额定工作压力 | 0.56 MPa |
| 额定工作气压 | 5.6 bar |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 EX 指令 |
| 认证签发部门 | TÜV Nord 212170801 |
| ATEX 类气体 | II 2G |
| ATEX 类粉尘 | II 2D |
| 燃爆防护型气体 | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| 燃爆防护型粉尘 | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| 符合防爆要求的环境温度 | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 额定工作压力以及 0°旋转角度时的扭矩 | 240 Nm |
| 额定工作压力以及 50°摆角时的扭矩 | 120 Nm |
| 额定工作压力以及 90°摆角时的扭矩 | 180 Nm |
| 耗气量, 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时, 每个循环0°-额定摆动角度-0° | 11.55 l |
| 产品重量 | 8,000 g |
| 主轴连接 | T22 |
| 气动连接 | G1/8 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 盖 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 密封 | FPM NBR |

| 特性 | 值 |
|----------|--------|
| | PUR |
| 材料信息, 壳体 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 螺丝 | 高合金钢 |
| 材料信息, 轴 | 高合金钢 |
| 主轴的材料编号 | 1.4305 |