


气垫板

ATBT-...-

产品代号: 8021855

FESTO



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	100
轴承长度	100 ... 1,500 mm
装配位置	水平的
安装类型	带沟槽螺母
气动连接	G1/4
工作压力	≤ 2 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
环境温度	10 ... 50 °C
介质温度	10 ... 50 °C
耐腐蚀等级 CRC	2
产品质量视长度而定	3.6 kg/m
肖氏硬度	D 80 +/-5
材料备注	符合 RoHS
运行时的最大表面负载	400 kg/m ²
飞行高度的重复精度	± 10 μ m
平整度, 已调节	60 μ m
平整度, 已装上	110 μ m