

塑料气管

PAN-MF-12X1,5-SW

产品代号: 570361

FESTO



技术参数

特性	值
外径	12 mm
与流量相关的弯曲半径	70 mm
内径	9 mm
最小弯曲半径	50 mm
符合标准	DIN 73378-PA12-PHL
气管特性	Suitable for energy chains
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1.9 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 19 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 275.5 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 矿物油
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-60 ... 100 °C
产品质量视长度而定	0.051 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 12 mm
颜色	黑色
肖氏硬度	D 65 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	聚酰胺 12