



流量传感器

SFAM-90-5000L-TG1-2SV-M12

产品代号: 573353

FESTO

用于螺纹安装。



技术参数

特性	值
授权	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
认证签发部门	UL E322346
材料备注	符合 RoHS
测定变量	容积 测定流量
流动方向	具有单向性 从左到右
测量原则	热
测量方式	Heat Loss
初始值的流量测量范围	50 l/min
最终值的流量测量范围	5,000 l/min
工作压力 MPa	1.6 MPa
工作压力	16 bar
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 氮
介质温度	0 ... 50 °C
环境温度	0 ... 50 °C
额定温度	23 °C
流量精度	± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
重复精度零点, 以 ± %FS 表示	0.2 %FS 0.8 %FS
温度系数边际, 以 ± %FS/K 表示	typ. 0,1%FS/K
压力依赖性边际, 以 ± %FS/bar 表示	0.5 %FS/b.
开关输出	2 x PNP 或 2 x NPN 可转换
开关功能	窗口比较器或阈值比较器, 可调节
切换元件功能	N/C 或 N/O 触点, 可切换
最大输出电流	100 mA
模拟量输出	0 - 10 V
流量初始值的特征曲线	0 l/min 5,000 l/min
初始值的输出特征曲线	0 V
最终值的输出特征曲线	10 V
最小负载电阻, 电压输出	10 kOhm
短路强度	是
过载承受能力	已可供应
工作电压范围 DC	15 ... 30 V
极性容错保护	对于所有的电接口
电气接口 1, 接口类型	插头
电气接口 1, 接口技术	M12x1, A编码, 符合 EN 61076-2-101

特性	值
电气接口 1, 针脚/线的数量	5
电气接口 1, 安装方式	螺丝锁定
最大直线长度	30 m
安装类型	线路安装
装配位置	水平的
气动连接	G1
产品重量	2,400 g
材料信息, 壳体	压铸铝 PA-加强
显示类型	发光 LCD, 多种颜色
可以被显示的单元	l l/min m3 scf scfm
设定选项	Teach-In 通过显示装置和按钮
防止误操作	PIN-Code
临界值的范围	1 ... 100 %
迟滞设定范围	0 ... 90 %
防护等级	IP65
压降	< 100 mbar
安全等级	III
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L