



气控阀

VUWG-L10A-M52-R-M3

产品代号: 573795

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 阀功能 | 5/2 单电控 |
| 驱动类型 | 气动 |
| 阀规格 | 10 mm |
| 标准额定流量 | 100 l/min |
| 工作压力 | 2.5 ... 10 bar |
| 设计结构 | 活塞滑块 |
| 复位类型 | 机械弹簧 空气弹簧 |
| 宽度尺寸 | 10.5 mm |
| 排气功能 | 可节流 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配位置 | 任意 |
| 手控装置 | 无 |
| 先导类型 | 直接 |
| 流动方向 | 一定条件下可逆 |
| 重叠 | 正重叠 |
| 先导压力 | 2.5 ... 10 bar |
| 适合真空 | 否 |
| 切换时间, 关闭 | 11 ms |
| 切换时间, 打开 | 5 ms |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | -5 ... 50 °C |
| 先导介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 环境温度 | -5 ... 60 °C |
| 产品重量 | 37 g |
| 安装类型 | 在PR气路板上 带通孔 可选 |
| 先导气口 12 | M5 |
| 先导气口 14 | M5 |
| 气动连接, 气口 1 | M3 |
| 气动连接, 气口 2 | M3 |
| 气动连接, 气口 3 | M3 |
| 气动连接, 气口 4 | M3 |
| 气动连接, 气口 5 | M3 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | HNBR NBR |
| 材料信息, 壳体 | 铝 阳极氧化处理 |