



转接件

NEFC-M12G8-0.3-M12G5-LK

产品代号: 8080777

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101
协议	IO-Link
授权	c UL us - Listed (OL)
电缆识别	不带标签支架
产品重量	30 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	M12x1, A编码, 符合EN 61076-2-101
电气接口 1, 针脚/线的数量	8
电气接口 1, 占用的针脚/导线	3
电气接口 1, 安装方式	螺丝锁定
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 设计	圆形
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆输出	直的
电气接口 2, 接口技术	M12x1, A编码, 符合EN 61076-2-101
电气接口 2, 针脚/线的数量	5
电气接口 2, 占用的针脚/导线	3
电气接口 2, 安装方式	螺丝锁定
电接口3, 占用的针脚/导线	3
工作电压范围 DC	0 ... 60 V
工作电压范围 AC	0 ... 48 V
40°C时的可接受电流负载	2 A
电涌强度	0.8 kV
屏蔽	否
电缆长度	0.3 m
电缆属性	Suitable for energy chains
电缆的测试条件	测试条件根据需要而定
弯曲半径, 固定式电缆安装	>= 26 mm
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 26 mm
电缆直径	5.1 mm
电缆直径公差	± 0,2 mm
电缆结构	5x0,34
导体的额定截面	0.34 mm ²
防护等级	IP65 IP67
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-25 ... 90 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-25 ... 90 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
认证签发部门	UL E474609
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS

特性	值
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	银灰色
材料信息, 壳体	TPE-U(PUR)
壳体颜色	黑色
材料信息, 螺旋式锁	镀镍锌压铸件
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 电气触片	黄铜
材料信息, 绝缘层	PP