

# 连接电缆

## NEBL-T12W4-E-2-N-LE4

产品代号: 8080778

FESTO



### 技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-111
授权	c UL us - Listed (OL)
认证签发部门	UL E504946
电缆识别	不带标签支架
产品重量	243 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直角型
电气接口 1, 接口技术	M12x1, T编码, 符合EN 61076-2-111
电气接口 1, 针脚/线的数量	4
电气接口 1, 占用的针脚/导线	4
电气接口 1, 安装方式	螺丝锁定
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	4
电气接口 2, 占用的针脚/导线	4
工作电压范围 DC	0 ... 63 V
40°C时的可接受电流负载	12 A
电涌强度	1.5 kV
屏蔽	否
电缆长度	2 m
电缆属性	Suitable for energy chains
电缆的测试条件	测试条件根据需要而定
弯曲半径, 固定式电缆安装	>= 42 mm
弯曲半径, 灵活式电缆安装	>= 84 mm
电缆直径	8.4 mm
电缆直径公差	± 0,25 mm
电缆结构	4x1,5
导体的额定截面	1.5 mm <sup>2</sup>
导线末端	保护套已经去除
防护等级	IP65 IP67
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-25 ... 80 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-25 ... 80 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	黑色
材料信息, 壳体	PA

特性	值
壳体颜色	黑色
材料信息, 螺旋式锁	镀镍锌压铸件
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 电气触片	黄铜
材料信息, 绝缘层	PP