

连接电缆

NEBL-M8W4-E-2-N-M8W4

产品代号: 8065107

FESTO



技术参数

特性	值
符合标准	EN 61076-2-104
授权	c UL us - Listed (OL)
认证签发部门	UL E253748
电缆识别	不带标签支架
产品重量	84 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直角型
电气接口 1, 接口技术	M8x1, A-编码, 符合EN 61076-2-104
电气接口 1, 针脚/线的数量	4
电气接口 1, 占用的针脚/导线	4
电气接口 1, 安装方式	螺丝锁, 带六角形A/F 9 mm 和纵向滚花
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 设计	圆形
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆输出	直角型
电气接口 2, 接口技术	M8x1, A-编码, 符合EN 61076-2-104
电气接口 2, 针脚/线的数量	4
电气接口 2, 占用的针脚/导线	4
电气接口 2, 安装方式	螺丝锁, 带六角形A/F 9 mm 和纵向滚花
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
额定工作电压 DC	24 V
工作电压范围 AC	0 ... 30 V
额定工作电压, AC	24 V
40°C时的可接受电流负载	5.2 A
电泳强度	0.8 kV
防护性接地	还不可获得
屏蔽	否
电缆长度	2 m
电缆属性	Suitable for energy chains
电缆的测试条件	测试条件根据需要而定
弯曲半径, 固定式电缆安装	≥ 15 mm
弯曲半径, 灵活式电缆安装	≥ 50 mm
电缆直径	4.8 mm
电缆直径公差	$\pm 0,15$ mm
电缆结构	4x0,5
导体的额定截面	0.5 mm ²
防护等级	IP65 IP67 IP69K
防护等级备注	装配以后的状态
特殊特性	油阻
环境温度	-40 ... 90 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-20 ... 90 °C
储藏温度	-40 ... 90 °C

特性	值
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS 不含卤素
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	黑色
材料信息, 壳体	TPE-U(PUR)
壳体颜色	黑色
材料信息, 螺旋式锁	镀镍黄铜
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 电气触片	镀金铜合金
材料信息, 绝缘层	PP